


**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, levo, Velikost držala/  
ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251117 25/12
GTIN	4062406733858
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–311936 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 2525X12
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Vzmet	259046 4
Celotna dolžina L	105 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	35 mm
Serijska	Master Eco
Kolenska ročica	259015 15
Velikost držala	25 mm

Podložna ploščica	259031 46
Vijak kolenske ročice	259018 15
Velikost ploščice	12 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Rezalna glava