


Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, levo, Velikost držala/
ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251117 20/12
GTIN	4062406733841
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–311936 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Velikost ploščice	12 mm
Vijak kolenske ročice	259018 15
Velikost držala	20 mm
Serija	Master Eco
Celotna dolžina L	95 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Podložna ploščica	259031 46
Kolenska ročica	259015 15
Vzmet	259046 4

Dolžina glave L ₁	35 mm
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 2020X12
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Rezalna glava