

Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 20/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251910 20/06
GTIN	4062406733889
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Velikost držala	20 mm
Vijak kolenske ročice	259018 16
Vzmet	259046 5
Celotna dolžina L	90 mm
Kolenska ročica	259015 16
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0604..
Velikost ploščice	6 mm
Serijska	Master Eco
ISO-oznaka držala	PWLNR/L 2020X06

Funkcijska širina L ₄	25 mm
Dolžina glave L ₁	30 mm
Podložna ploščica	259031 47
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Rezalna glava