

**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 20/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251910 20/08
GTIN	4062406733896
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Vijak kolenske ročice	259018 15
Velikost držala	20 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Kolenska ročica	259015 15
ISO-oznaka držala	PWLNRL 2020X08
Podložna ploščica	259031 48
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Vzmet	259046 4

Velikost ploščice	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Serija	Master Eco
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Rezalna glava