


Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, levo, Velikost držala / ploščice: 16/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251911 16/06
GTIN	4062406734121
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Vijak kolenske ročice	259018 16
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0604..
Dolžina glave L ₁	30 mm
Vzmet	259046 5
Velikost držala	16 mm
Serija	Master Eco
Celotna dolžina L	80 mm
Velikost ploščice	6 mm
ISO-oznaka držala	PWLNLR/L 1616F06

Funkcijska širina L ₄	20 mm
Podložna ploščica	259031 47
Kolenska ročica	259015 16
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Rezalna glava