


**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, levo, Velikost držala / ploščice: 16/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251911 16/08
GTIN	4062406734138
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Kolenska ročica	259015 15
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Velikost ploščice	8 mm
Podložna ploščica	259031 48
Vzmet	259046 4
Dolžina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Serijska	Master Eco
Celotna dolžina L	80 mm
Vijak kolenske ročice	259018 15

primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
ISO-oznaka držala	PWLNR/L 1620F08
Velikost držala	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Rezalna glava