

**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251404 25/16
GTIN	4062406734190
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Zatič	259049 8
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Podložna ploščica	259033 9
Vpenjalna spona	259038 20
Serija	Master Eco
Velikost držala	25 mm
ISO-oznaka držala	MTJNR/L 2525X16
primerna obračalna rezalna ploščica	TN.. 1604..
Dolžina glave L <sub>1</sub>	35 mm

Vijak za vpenjalno spono	259021 6
Celotna dolžina L	105 mm
Velikost ploščice	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Rezalna glava

## Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500