


Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, levo, Velikost držala / ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251405 25/16 |
| GTIN | 4062406736194 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napitek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Serija | Master Eco |
| Zatič | 259049 8 |
| ISO-oznaka držala | MTJNR/L 2525X16 |
| Velikost držala | 25 mm |
| Funkcijska širina L ₄ | 32 mm |
| Vijak za vpenjalno spono | 259021 6 |
| Podložna ploščica | 259033 9 |
| Vpenjalna spona | 259038 20 |
| Celotna dolžina L | 105 mm |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | TN.. 1604.. |
| Velikost ploščice | 16 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 35 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | levo |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Nastavitveni kot κ | 93 stopinj |
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Plano struženje |
| Vrsta izdelka | Rezalna glava |

Pribor

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm | 674242 3 |
| Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |