


**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, levo, Velikost držala / ploščice: 20/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251405 20/16
GTIN	4062406734206
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Velikost držala	20 mm
Velikost ploščice	16 mm
Vpenjalna spona	259038 20
Celotna dolžina L	95 mm
ISO-oznaka držala	MTJNR/L 2020X16
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TN.. 1604..
Vijak za vpenjalno spono	259021 6

Podložna ploščica	259033 9
Zatič	259049 8
Serija	Master Eco
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Rezalna glava

## Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500