


Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, leve, Velikost držala / ploščice: 20/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251697 20/16
GTIN	4062406734640
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm.

Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Vijak za vpenjalno spono	259021 7
Vpenjalna spona	259038 19
ISO-oznaka držala	MVJNR/L 2020H16
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Dolžina glave L ₁	40 mm
Velikost držala	20 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Podložna ploščica	259033 10
Serijska	Master Eco

Velikost ploščice	16 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 7
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Vijak za podložno ploščico Tip 7	259027 7
Vpenjalna spona Tip 19	259038 19
Vijak za vpenjalno spono Tip 7	259021 7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500