

Garant

Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 20/08mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251922 20/08
GTIN	4062406734664
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Zatič	259049 7
Serija	Master Eco
Podložna ploščica	259033 6
Vpenjalna spona	259038 18
Dolžina glave L ₁	35 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Vijak za vpenjalno spono	259021 6
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Velikost držala	20 mm

Velikost ploščice	8 mm
ISO-oznaka držala	MWLNR/L 2020X08
Celotna dolžina L	95 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje