

**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 25/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251922 25/08
GTIN	4062406734671
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Vijak za vpenjalno spono	259021 6
Podložna ploščica	259033 6
Velikost držala	25 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Zatič	259049 7
Velikost ploščice	8 mm
Serijska	Master Eco
Dolžina glave L <sub>1</sub>	35 mm
ISO-oznaka držala	MWLNRL 2525X08

Celotna dolžina L	105 mm
Vpenjalna spona	259038 18
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje