

Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko, levo, Velikost držala / ploščice: 25/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251923 25/08
GTIN	4062406734695
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Vpenjalna spona	259038 18
Dolžina glave L ₁	35 mm
Vijak za vpenjalno spono	259021 6
Velikost držala	25 mm
ISO-oznaka držala	MWLNLR/L 2525X08
Celotna dolžina L	105 mm
Velikost ploščice	8 mm
Zatič	259049 7

Serijska	Master Eco
Podložna ploščica	259033 6
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje