

**Garant****Mehanski gibljivi nosilec (brez magnetne noge), Previs: 290mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	441610 290
GTIN	4062406729752
Razred artikla	41D

**Opis****Izvedba:**

**Mehansko merilno stojalo s centralnim zatezanjem** – vsi zglobi so s centralno vrtljivo glavo toga pritrjeni. Silo zatezanja je mogoče brezstopenjsko regulirati. **Veliko in gumirano ročno kolo** (Ø pribl. 45 mm oz. pribl. 55 mm) za preprosto zatezanje in rahljanje zatezanja. Vpenjalo za merilno uro na gibljivem nosilcu je vrtljivo za 360°, obrnljivo za 180° in primerno za merilne ure z vpenjalnim stebлом Ø 6 in 8 mm ali prizmo. Priključni navoj za magnetno nogo M8, priključni navoj gibljivega nosilca zgoraj M6.

**Dodatni pribor:**

Vpenjalo za merilno stojalo art. 442100 in 442104.

**Tehnični opis**

Priključni navoj	M8
Dolžina zgloba L <sub>2</sub>	110 mm
Prevesna dolžina	290 mm
Dolžina zgloba L <sub>1</sub>	130 mm

Vrsta izdelka

Merilni stativi

---

**Pribor**Mehansko merilno stojalo (z magnetno nogo) Previs 290  
mm

441600 290