

Garant**Držalo za struženje GARANT Master eco, vijačno vpenjanje, leve, Velikost držala / ploščice L: 16/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	271998 16/16
GTIN	4062406734756
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco art. 319006–319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	20 mm
Vijak za podložno ploščico	279824 1
Podložna ploščica 1,5°	279819 2
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	269023 3
Celotna dolžina L	80 mm
Serija	Master Eco
Dolžina glave L ₁	30 mm
Velikost držala	16 mm
Velikost ploščice	16 mm

Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje