

Garant**Držalo za struženje GARANT Master eco, vijačno vpenjanje, desno, Velikost držala / ploščice L: 25/22mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 271997 25/22 |
| GTIN | 4062406734749 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco art. 319006–319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Podložna ploščica 1,5° | 279819 3 |
| Dolžina glave L ₁ | 30 mm |
| Velikost držala | 25 mm |
| Vpenjalni vijak za obračalno ploščico | 269023 4 |
| Funkcijska širina L ₄ | 32 mm |
| Celotna dolžina L | 100 mm |
| Serijska | Master Eco |
| Vijak za podložno ploščico | 279824 2 |
| Velikost ploščice | 22 mm |

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Vrsta uporabe | desno |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |