

HOLEX**Digitalna merilna ura HCT odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434008 25
GTIN	4062406735029
Razred artikla	42C

Opis**Izvedba:**

Digitalna merilna ura v kompaktni izvedbi s kontrastnim digitalnim prikazovalnikom.

- **Preklop smeri štetja.**
- **Zelo ozko ohišje.**

Izvedba s funkcijo Bluetooth 5.0. Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS. Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

Napajalni vmesnik USB-C.

Obseg dobave:

Vklj. s pokrovom z ušesom in 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Nazivna napetost	3 V
Merilno območje	0 - 25 mm

Preklop odčitavanja	0,0005 col
Serija	HCT
Ø vpenjalnega držala h7	8 mm
Merilna sila	0,8 – 1,7 N
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	Aplikacija HCT za Windows
Debelina ohišja	26 mm
Kalibriranje	C1
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Ø ohišja	58 mm
Tip baterij	Gumbasta baterija
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,035 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm

023000 30

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032

