

**Spiralna najlonska cev, 1/4-colska, s spojko, Uporabna dolžina cevi: 7,5m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080057 7,5
GTIN	4062406734855
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Fleksibilne najlonske gibke cevi. Temperaturna obstojnost od $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Obseg dobave:

S po 1 hitro spojko iz medenine in nastavkom.

Tehnični opis

Uporabna dolžina cevi	7,5 m
Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Notranji \varnothing cevi	6 mm
Temperaturno območje	$-60 - 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Priključek hitre spojke	1/4 col
Zunanji \varnothing cevi	8 mm
Vrsta izdelka	Cev

Pribor

Hitra spojkaZ notranjim navojem Priključni notranji navoj
1/4 col

080171 1/4