

**Spiralna najlonska cev, 3/8-colska, s spojko, Uporabna dolžina cevi: 5m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080058 5
GTIN	4067263151883
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Fleksibilne najlonske gibke cevi. Temperaturna obstojnost od -60 °C do +60 °C.

Obseg dobave:

S po 1 hitro spojko iz medenine in nastavkom.

Tehnični opis

Zunanji Ø cevi	12 mm
Uporabna dolžina cevi	5 m
Notranji Ø cevi	9 mm
Priključek hitre spojke	3/8 col
Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Temperaturno območje	-60 - 60 °C
Vrsta izdelka	Cev

Pribor

Hitra spojkaZ notranjim navojem Priključni notranji navoj
3/8 col

080171 3/8