

SWISS TOOLS

Držalo za notranje struženje z dušenjem vibracij, HSK-T, Ø držala/Ø D – A-mera: 63/40-226mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320104 63/40-226
GTIN	2050002062924
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

- Za učinkovito struženje.
- Za obdelavo v desno ali levo.

Prednosti:

- **Boljša produktivnost** – zahvaljujoč dušenju vibracij se lahko rezalni parametri bistveno povečajo.
- **Boljša kakovost površine.**
- **Boljša procesna varnost.**
- **Izboljšano odvajanje odrezkov.**

Uporaba:

Za vpenjanje zamenljivih rezalnih glav.

Napotek:

Za primerne zamenljive glave glejte art. 264826 – 264827.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	226 mm
Ø držala	63 mm
Ø D	40 mm
Trn za rezkarje	HSK-T
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože

