

SWISS TOOLS

Držalo za notranje struženje z dušenjem vibracij, HSK-T, Ø držala/Ø D – A-mera: 63/32-186mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320104 63/32-186
GTIN	2050002062917
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

- Za učinkovito struženje.
- Za obdelavo v desno ali levo.

Prednosti:

- Boljša produktivnost – zahvaljujoč dušenju vibracij se lahko rezalni parametri bistveno povečajo.
- Boljša kakovost površine.
- Boljša procesna varnost.
- Izboljšano odvajanje odrezkov.

Uporaba:

Za vpenjanje zamenljivih rezalnih glav.

Napotek:

Za primerne zamenljive glave glejte art. 264826 – 264827.

Tehnični opis

Ø držala	63 mm
Previsna dolžina A	186 mm
Ø D	32 mm
Trn za rezkarje	HSK-T
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
Notranje hlajenje	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože

