

SWISS TOOLS

Držalo za notranje struženje z dušenjem vibracij, PSC, Ø držala/Ø D – A-mera: 63/40-238mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320409 63/40-238
GTIN	2050002063037
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

- Za učinkovito struženje.
- Za obdelavo v desno ali levo.

Prednosti:

- **Boljša produktivnost** – zahvaljujoč dušenju vibracij se lahko rezalni parametri bistveno povečajo.
- **Boljša kakovost površine.**
- **Boljša procesna varnost.**
- **Izboljšano odvajanje odrezkov.**

Uporaba:

Za vpenjanje zamenljivih rezalnih glav.

Napotek:

Za primerne zamenljive glave glejte art. 264826 – 264827.

Tehnični opis

Ø držala	63 mm
Previsna dolžina A	238 mm
Ø D	40 mm
Trn za rezkarje	PSC
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Osnovno držalo za stružne nože