

**Garant****Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill  
Držalo ABS®, 3×D, Ø DC: 19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	234020 19
GTIN	4062406735203
Razred artikla	21S

**Opis****Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslABLjeno.

**Toleranca izvrtine:** -0,1/+0,3 mm

**Opis:**

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

**Uporaba:**

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

**Primerno za:**

Obračalne ploščice SOGX 060305.

**Tehnični opis**

ABS®, Ø držala D <sub>s</sub>	50 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	57 mm
Nazivni Ø D	19
Celotna dolžina L	120 mm
Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	89 mm
Za colski Ø	3/4 col
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 060305

Serijska	Vrtalnik
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Število rezil Z	2
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	3×D
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice