

Garant**Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill
Držalo ABS®, 3×D, Ø DC: 21mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	234020 21
GTIN	4062406738723
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslABLjeno.

Toleranca izvrtine: -0,1/+0,3 mm

Opis:

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

Primerno za:

Obračalne ploščice SOGX 070306.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 070306
Uporabna dolžina L ₁	63 mm
Nazivni Ø D	21
ABS®, Ø držala D _s	50 mm
Prevesna dolžina L _A	95 mm
Serija	Vrtalnik
Število rezil Z	2

Celotna dolžina L	126 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	3×D
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice