

Garant**Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill
Držalo ABS[®], 3×D, Ø DC: 24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	234020 24
GTIN	4062406738754
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslABLjeno.

Toleranca izvrtine: -0,1/+0,3 mm

Opis:

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

Primerno za:

Obračalne ploščice SOGX 080407.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 8IP (1,3 Nm)
ABS [®] , Ø držala D _s	50 mm
Prevesna dolžina L _A	104 mm
Serijska	Vrtalnik
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 080407
Uporabna dolžina L ₁	72 mm
Nazivni Ø D	24

Celotna dolžina L	135 mm
Število rezil Z	2
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	3×D
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice