

Garant**Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill
Držalo ABS®, 3×D, Ø DC: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	234020 25
GTIN	4062406738761
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslABLjeno.

Toleranca izvrtine: -0,1/+0,3 mm

Opis:

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtnanju do 5×D.

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

Primerno za:

Obračalne ploščice SOGX 080407.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L _A	108 mm
Serijska	Vrtalnik
Celotna dolžina L	139 mm
Uporabna dolžina L ₁	75 mm
ABS®, Ø držala D _s	50 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 080407
Nazivni Ø D	25

Število rezil Z	2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 8IP (1,3 Nm)
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	3×D
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice