

**Garant****Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill  
Držalo ABS<sup>®</sup>, 3×D, Ø DC: 26mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	234020 26
GTIN	4062406738778
Razred artikla	21S

**Opis****Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslABLjeno.

**Toleranca izvrtine:** -0,1/+0,3 mm

**Opis:**

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

**Uporaba:**

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

**Primerno za:**

Obračalne ploščice SOGX 080407.

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 080407
Celotna dolžina L	142 mm
ABS <sup>®</sup> , Ø držala D <sub>s</sub>	50 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 8IP (1,3 Nm)
Število rezil Z	2
Nazivni Ø D	26
Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	111 mm

Serija	Vrtalnik
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	78 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	3×D
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice