

**Garant****Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill  
Držalo ABS®, 3×D, Ø DC: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	234020 30
GTIN	4062406738785
Razred artikla	21S

**Opis****Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslABLjeno.

**Toleranca izvrtine:** -0,1/+0,3 mm

**Opis:**

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

**Uporaba:**

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

**Primerno za:**

Obračalne ploščice SOGX 100408.

**Tehnični opis**

Nazivni Ø D	30
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 10IP (2,8 Nm)
Serijska	Vrtalnik
Število rezil Z	2
Celotna dolžina L	156 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 100408
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	90 mm

ABS®, Ø držala D <sub>s</sub>	50 mm
Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	125 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	3×D
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice