

**Garant****Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill  
Držalo ABS®, 3×D, Ø DC: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	234020 32
GTIN	4062406738792
Razred artikla	21S

**Opis****Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslABLjeno.

**Toleranca izvrtine:** -0,1/+0,3 mm

**Opis:**

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

**Uporaba:**

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

**Primerno za:**

Obračalne ploščice SOGX 110509.

**Tehnični opis**

ABS®, Ø držala D <sub>s</sub>	63 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 110509
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	96 mm
Serija	Vrtalnik
Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	135 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 15IP (2,8 Nm)
Nazivni Ø D	32

Število rezil Z	2
Celotna dolžina L	173 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	3×D
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice