

**Garant****Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtnanje v polno GARANT Power Drill  
Držalo ABS®, 5×D, Ø DC: 15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	234025 15
GTIN	4062406738822
Razred artikla	21S

**Opis****Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslabiljeno.

**Toleranca izvrtine:**  $-0,1/+0,35$  mm

**Opis:**

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtnanju do 5×D.

**Uporaba:**

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

**Primerno za:**

Obračalne ploščice SOGX 050204.

**Priporočilo:**

**Pri navrtanju** zmanjšajte podajanje na 70 %.

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 050204
Število rezil Z	2
Serija	Vrtalnik
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 5IP (0,38 Nm)
Nazivni Ø D	15
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	75 mm

Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	103 mm
Za colski Ø	19/32 col
Celotna dolžina L	134 mm
ABS®, Ø držala D <sub>s</sub>	50 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	5×D
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice