

Garant**Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill
Držalo ABS®, 5×D, Ø DC: 17,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	234025 17,5
GTIN	4062406738853
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslABLJENO.

Toleranca izvrtine: $-0,1/+0,35$ mm

Opis:

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

Primerno za:

Obračalne ploščice SOGX 060305.

Priporočilo:

Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L _A	121 mm
Nazivni Ø D	17,5
Za colski Ø	11/16 col
Število rezil Z	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 060305
Celotna dolžina L	152 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Serija	Vrtalnik
ABS®, Ø držala D _s	50 mm
Uporabna dolžina L ₁	90 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	5×D
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice