

**Garant****Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtnanje v polno GARANT Power Drill  
Držalo ABS®, 5×D, Ø DC: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	234025 22
GTIN	4062406738907
Razred artikla	21S

**Opis****Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslABLJENO.

**Toleranca izvrtine:**  $-0,1/+0,35$  mm

**Opis:**

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtnanju do 5×D.

**Uporaba:**

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

**Primerno za:**

Obračalne ploščice SOGX 070306.

**Priporočilo:**

**Pri navrtanju** zmanjšajte podajanje na 70 %.

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina $L_A$	142 mm
Nazivni Ø D	22
ABS®, Ø držala $D_s$	50 mm
Celotna dolžina L	173 mm
Uporabna dolžina $L_1$	110 mm
Število rezil Z	2

Serijska	Vrtalnik
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 070306
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	5×D
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice