

Garant**Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill
Držalo ABS[®], 5×D, Ø DC: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	234025 30
GTIN	4062406738952
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslABLjeno.

Toleranca izvrtine: $-0,1/+0,35$ mm

Opis:

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

Primerno za:

Obračalne ploščice SOGX 100408.

Priporočilo:

Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.

Tehnični opis

Nazivni Ø D	30
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 10IP (2,8 Nm)
Število rezil Z	2
ABS [®] , Ø držala D _s	50 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 100408
Celotna dolžina L	216 mm

Prevesna dolžina L_A	185 mm
Uporabna dolžina L_1	150 mm
Serija	Vrtalnik
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	5×D
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice