

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje levo, PSC, Ø držala / velikost ploščice:  
40/16HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320421 40/16HP
GTIN	2050002063136
Razred artikla	36D

**Opis****Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

**Tehnični opis**

Ø držala	40 mm
Previsna dolžina A	50 mm
Osni zamik konic f	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	16E..
Velikost ploščice	16HP
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	levo
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta držala	Votli konus

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje