

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje desno, HSK-T, Ø držala / velikost ploščice:
40/16HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320105 40/16HP
GTIN	2050002062931
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	16E..
Velikost ploščice	16HP
Previsna dolžina A	55 mm
Osni zamik konic f	27 mm
Ø držala	40 mm
Trn za rezkarje	HSK-T
Vrsta uporabe	desno
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta držala	Votli konus
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje