

**Garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114031 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 1-6****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 115051 1-6    |
| GTIN                  | 4062406735067 |
| Razred artikla        | 12B           |

**Opis****Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Profilno brušeni. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

**Napotek:**

Vel. 13,2–20: Z držalom s spustitvijo  $\varnothing$  12,7 mm.

**Tehnični opis**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Število rezil Z       | 2                  |
| Držalo                | Cilindrično držalo |
| Število svedrov       | 51                 |
| Korak premera svedrov | 0,1 mm             |
| Območje vrтанja       | 1 - 6 mm           |

## Podatkovni list

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Serijska                        | CleverDrill     |
| Prevleka                        | neprevlečeni    |
| Rezalni material                | HSS             |
| Standard                        | DIN 338         |
| Tip                             | N               |
| Toleranca nazivnega $\emptyset$ | h8              |
| Kot konice                      | 118 stopinj     |
| z notranjim hlajenjem           | ne              |
| v kaseti                        | da              |
| Barvni prstan                   | brez            |
| Vrsta izdelka                   | Spiralni svedri |

### Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa      | pogojno primerno | 80 m/min       | N          |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 60 m/min       | N          |
| Al > 10% Si         | pogojno primerno | 50 m/min       | N          |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         | 35 m/min       | P          |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         | 32 m/min       | P          |
| Jeklo < 900 N/mm    | primerno         | 22 m/min       | P          |
| Jeklo < 1100 N/mm   | pogojno primerno | 18 m/min       | P          |
| GG(G)               | pogojno primerno | 30 m/min       | K          |
| CuZn                | primerno         | 40 m/min       | N          |
| Olje                | primerno         |                |            |
| mokro maks.         | primerno         |                |            |

### Pribor

114030 2

## Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5

114030 5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,5

114030 3,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,5

114030 4,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,3

114030 2,3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,9

114030 2,9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,9

114030 4,9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,6

114030 1,6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3

114030 3,3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,8

114030 2,8

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,2

114030 1,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,2

114030 3,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,9

114030 1,9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,1

114030 5,1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,1

114030 4,1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6

114030 6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,2

114030 4,2

114030 4

## Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5

114030 2,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,4

114030 1,4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,5

114030 5,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,8

114030 3,8

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3

114030 3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,5

114030 1,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1

114030 1

Prazna kasetna, za spiralne svedre DIN 338 Tip 1-6

115475 1-6