



Garnitura kratkih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 113006, tip N s kaseto, neprevlečeni, Tip: 1-10



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 113515 1-10 |
| GTIN | 4062406735050 |
| Razred artikla | 12B |

Opis

Izvedba:

Sestavljena iz kratkih svedrov art. 113006.

Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Brušen profil. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

z notranjim hlajenjem: ne

Držalo: Cilindrično držalo

Število rezil Z: 2

Območje vrtanja: 1 - 10 mm

Število svedrov: 19

Korak premera svedrov: 0,5 mm

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|--------|
| Število svedrov | 19 |
| Število rezil Z | 2 |
| Korak premera svedrov | 0,5 mm |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Držalo | Cilindrično držalo |
| Območje vrtanja | 1 - 10 mm |
| Serija | CleverDrill |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | DIN 1897 |
| Tip | N |
| Toleranca nazivnega \varnothing | h8 |
| Kot konice | 118 stopinj |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| v kaseti | da |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 80 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 63 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 50 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 35 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 32 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 25 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | 30 m/min | K |
| CuZn | primerno | 40 m/min | N |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 8,5 mm | 113005 8,5 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 6,5 mm | 113005 6,5 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 5,5 mm | 113005 5,5 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 6 mm | 113005 6 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 4,5 mm | 113005 4,5 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 3 mm | 113005 3 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 7 mm | 113005 7 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 9 mm | 113005 9 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 4 mm | 113005 4 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 10 mm | 113005 10 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 8 mm | 113005 8 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 2 mm | 113005 2 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 5 mm | 113005 5 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 2,5 mm | 113005 2,5 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 3,5 mm | 113005 3,5 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 9,5 mm | 113005 9,5 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 7,5 mm | 113005 7,5 |