



## Garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114031 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 1-10C



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	115051 1-10C
GTIN	4062406742324
Razred artikla	12B

### Opis

#### Izvedba:

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Profilno brušeni. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve. **Velika kovček za garnituro** 1–10 mm s 150 spiralnimi svedri: po 10 kosov Ø 1–6, po 5 Ø 6,5–10. Garnitura je primerna za montažo ali delavnico.

#### Napotek:

Vel. 13,2–20: Z držalom s spustitvijo Ø 12,7 mm.

### Tehnični opis

Število svedrov	150
Število rezil Z	2
Korak premera svedrov	0,5 mm
Območje vrtanja	1 - 10 mm
Držalo	Cilindrično držalo

## Podatkovni list

Serija	CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega $\emptyset$	h8
Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	60 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	18 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	30 m/min	K
CuZn	primerno	40 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

### Pribor

114030 9,5

## Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,5

114030 1,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2

114030 2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3

114030 3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,5

114030 7,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 7

114030 7

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 10

114030 10

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,5

114030 4,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5

114030 5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5

114030 2,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,5

114030 6,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,5

114030 5,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6

114030 6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,5

114030 3,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5

114030 8,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 9

114030 9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8

114030 8

114030 1

## Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4

114030 4

Prazna kasetna, za spiralne svedre DIN 338 Tip 1-10C

115475 1-10C