

HOLEX**Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114031, neprevlečeni, Tip: 1-6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115056 1-6
GTIN	4062406742331
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Profilno brušeni. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Napotek:

Vel. 13,2–20: Z držalom s spustitvijo Ø 12,7 mm.

z notranjim hlajenjem: ne

Držalo: Cilindrično držalo

Število rezil Z: 2

Območje vrtanja: 1 - 6 mm

Število svedrov: 51

Korak premera svedrov: 0,1 mm

Tehnični opis

Število svedrov	51
-----------------	----

Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Korak premera svedrov	0,1 mm
Območje vrtanja	1 - 6 mm
Serija	CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega \varnothing	h8
Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	60 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	18 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	30 m/min	K
CuZn	primerno	40 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,8	114030 4,8
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,9	114030 4,9
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,5	114030 1,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,1	114030 4,1
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6	114030 6
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,7	114030 2,7
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,9	114030 2,9
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3	114030 3
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,6	114030 4,6
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,1	114030 2,1
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,2	114030 3,2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,7	114030 5,7
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,4	114030 5,4
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,3	114030 1,3
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,7	114030 3,7
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,8	114030 3,8

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,1	114030 1,1
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,9	114030 1,9
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,5	114030 4,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,6	114030 3,6
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,4	114030 2,4
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,2	114030 4,2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,5	114030 3,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,6	114030 5,6
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1	114030 1
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,5	114030 5,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,3	114030 2,3
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,8	114030 2,8
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,6	114030 2,6
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,4	114030 3,4
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4	114030 4
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,9	114030 3,9
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,1	114030 5,1
	114030 3,1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3

114030 3,3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,3

114030 4,3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,8

114030 5,8

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,7

114030 4,7

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,3

114030 5,3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,9

114030 5,9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2

114030 2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5

114030 5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,2

114030 2,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,7

114030 1,7

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,2

114030 1,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,8

114030 1,8

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,4

114030 4,4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,2

114030 5,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,4

114030 1,4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5

114030 2,5

114030 1,6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 1,6
