

HOLEX**Navijalnik kabla, Tip: 15****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081193 15
GTIN	4062406745714
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Navijalniki kabla z **avtomatiko za izvlečenje in navijanje kabla, z večkratnim zaskokom na obrat**. Proti lomu odporno, zaprto **ohišje iz umetne mase**. Z **zaščito pred preobremenitvijo** in robustnim neoprenskim kablom H07RN-F s priključkom z vtičnico.

Preprosta montaža na steno oz. strop, z **območjem vrtenja 180°**.

Funkcija:

IP24: obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom < 12 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Uporaba:

Boljša ergonomičnost zaradi dela z razbremenjenim kablom ter red in preprečevanje nevarnosti nesreč in poškodb zaradi na tleh ležečih kablov.

Napotek:

Za vzmetne navijalnike gibljive cevi glejte art. 080066 do 080079.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna priključna moč (razvit)	2000 (16 A) W
Razred kabla	H07RN-F
Nazivna napetost	230 V

Širina	175 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 24
Višina	390 mm
Material kabla	Neoprenska guma
Omrežna frekvenca	50 Hz
Struktura kabla	3G1,5
Dolžina kabla	15 m
Število letev z vtičnicami	1
Dolžina	429 mm
Vrsta izdelka	Navijalnik kabla