

Posamezni merilni trn, nerjavni Točnost 1, Tip: 0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	483915 0
GTIN	2050002070806
Razred artikla	48A

Opis

Izvedba:

Merilni trni, odporni proti rji in kislinam, kaljeni (58–62 HRC) in popuščani. Površina brušena in lepšana. Od \varnothing 1,50 oznake mer na površini plašča; od \varnothing 3,00 oznake mer na čelni strani. Od \varnothing 1,00 ena stran s posnetim robom.

Napotek:

Pri naročilu **dodatno navedite želeni \varnothing** , npr. art. 483915 vel. 5 **10,008**.

Tehnični opis

Nazivna mera	0,301 - 0,499 mm
Dolžina merilnih trnov	40 mm
Korak	0,001 mm
Kalibriranje	L5
Standard	DIN 2269
Kakovost	1
Trdota	58 – 62 HRC
Vrsta izdelka	Merilni trn

Storitve

Kalibriranje merilnega trna maksimalni \varnothing 20	028240 20
DAkS-kalibriranje Merilni trn maksimalni \varnothing 20	028260 20

