

Posamezni merilni trn, nerjavni Točnost 1, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	483915 3
GTIN	2050002070837
Razred artikla	48A

Opis

Izvedba:

Merilni trni, odporni proti rji in kislinam, kaljeni (58–62 HRC) in popuščani. Površina brušena in lepšana. Od \varnothing 1,50 oznake mer na površini plašča; od \varnothing 3,00 oznake mer na čelni strani. Od \varnothing 1,00 ena stran s posnetim robom.

Napotek:

Pri naročilu **dodatno navedite želeni \varnothing** , npr. art. 483915 vel. 5 **10,008**.

Tehnični opis

Korak	0,001 mm
Dolžina merilnih trnov	70 mm
Rob	1
Nazivna mera	3,001 - 5,999 mm
Kalibriranje	L5
Standard	DIN 2269
Kakovost	1
Trdota	58 – 62 HRC
Vrsta izdelka	Merilni trn

Storitve

Kalibriranjemerilnega trna maksimalni \varnothing 20	028240 20
--	-----------

DAkS-kalibriranje Merilni trn maksimalni Ø 20

028260 20