

## Posamezni merilni trn, nerjavni Točnost 1, Tip: 5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	483915 5
GTIN	2050002070851
Razred artikla	48A

### Opis

#### Izvedba:

Merilni trni, odporni proti rji in kislinam, kaljeni (58–62 HRC) in popuščani. Površina brušena in lepšana. Od  $\varnothing$  1,50 oznake mer na površini plašča; od  $\varnothing$  3,00 oznake mer na čelni strani. Od  $\varnothing$  1,00 ena stran s posnetim robom.

#### Napotek:

Pri naročilu **dodatno navedite želeni  $\varnothing$** , npr. art. 483915 vel. 5 **10,008**.

### Tehnični opis

Dolžina merilnih trnov	70 mm
Korak	0,001 mm
Nazivna mera	10,001 - 11,999 mm
Rob	1
Kalibriranje	L5
Standard	DIN 2269
Kakovost	1
Trdota	58 – 62 HRC
Vrsta izdelka	Merilni trn

### Storitve

Kalibriranjemerilnega trna maksimalni $\varnothing$ 20	028240 20
--	-----------

DAkS-kalibriranje Merilni trn maksimalni Ø 20

028260 20