

Garant**CNMG 120404, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250058 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406734862 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CNMG 120404 HB7415-1 Zvrst: HB7415-1
Lomilec odrezkov: TIS
Globina reza a_p : 0,2 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 110 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|----------------|
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Podajanje f | 0,1 - 2 mm/v |
| Zvrst | HB7415-1 |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 50 - 110 m/min |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Globina reza a_p | 0,2 - 2 mm |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120404 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Lomilec odrezkov | TIS |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Glavna uporaba | S |
| Rezalni material | HM |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |