

Garant**CNMG 120408, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250060 HB7415-1
GTIN	4062406734879
Razred artikla	21G

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Glavna uporaba	S
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	TIS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,2 - 2 mm
Podajanje f	0,1 - 2 mm/v
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7415-1

Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje