

**Garant****CNMG 120404, Zvrst: HB7415-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250156 HB7415-1
GTIN	4062406734886
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Zvrst	HB7415-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	40 - 90 m/min
Lomilec odrezkov	TIM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNNG 120404
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Toleranca	M
Glavna uporaba	S
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje