

Garant**CNMG 120408, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250158 HB7415-1
GTIN	4062406734893
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7415-1
Glavna uporaba	S
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Lomilec odrezkov	TIM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Toleranca	M
Rezalni material	HM

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 90 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNNG 120408
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje