

**Garant****DNMG 110404, Zvrst: HB7415-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250652 HB7415-1
GTIN	4062406749316
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7415-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Rezalni material	HM
Globina reza $a_p$	0,2 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Glavna uporaba	S
Podajanje $f$	0,1 - 0,2 mm/v

Lomilec odrezkov	TIS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje