

Garant**CNMG 120412, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250160 HB7415-1
GTIN	4062406734909
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	S
Rezalni material	HM
Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 90 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	HB7415-1
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	neprekinjen

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	TIM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje