

Garant**DNMG 150604, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250658 HB7415-1
GTIN	4062406749323
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Lomilec odrezkov	TIS
Zvrst	HB7415-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Glavna uporaba	S

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje